



ДИАФРАГМЕННЫЕ ФИТИНГИ

Senior

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Диафрагменные фитинги производства Daniel®

Принцип работы диафрагменных фитингов основан на измерении перепада давления технологической среды. Данные фитинги оснащены диафрагменной пластиной, которая ограничивает течение среды по трубопроводу. При приближении технологической среды к диафрагменной пластине ее давление слегка повышается, а после прохождения диафрагмы резко падает. Разработанные методы измерения и расчета результатов позволяют определить значение расхода среды по измеренным значениям дифференциального давления.

Диафрагменный фитинг серии Senior® производства Daniel®

Диафрагменный фитинг серии Senior® производства Daniel® представляет собой двухкамерное устройство, которое является наиболее распространенным оборудованием для измерения расхода природного газа. Предназначенный для эксплуатации одним человеком, данный фитинг, разработанный на основе технологии измерения перепада давления, обеспечивает значительную экономию времени и средств. Диафрагменные фитинги серии Senior позволяют производить замену диафрагмы в эксплуатационных условиях, что обеспечивает непрерывность технологического процесса. Поскольку замена диафрагменной пластины может быть произведена в эксплуатационных условиях, для фитинга не требуется обводной трубопровод. Кроме того, диафрагменный фитинг серии Senior допускает проведение ремонтных работ в полевых условиях. Это означает непрерывность технологического процесса и отсутствие затрат на доставку оборудования на ремонтную площадку. Данный фитинг также имеет различные опции для работы с различными технологическими средами и по отдельному заказу укомплектовывается специальным механизмом межкамерного уплотнения.

С начала разработки диафрагменных фитингов серии Senior их модельный ряд значительно расширился, что позволило обеспечить их применение в различных условиях - на трубопроводах диаметром от 2 до 48 дюймов и при давлении среды до 10000 фунтов на квадратный дюйм. Кроме того, применение в фитинге коррозионно-устойчивых и прочих специальных материалов позволило использовать данное оборудование для измерения расхода высокосернистых газов и других агрессивных сред. Наиболее популярная модель "Flangnek®" фитингов серии Senior оснащается входным патрубком под приварку и выходным фланцем. Диафрагменные расходомеры производства Daniel отвечают требованиям API, указанным в Главе 14 Раздела 3 Части 2 (14.3/AGA 3), или превосходят их..

Функциональные особенности и преимущества:

- Высоконадежная, проверенная временем технология
- Возможность проведения быстрой и не требующей дополнительных устройств замены диафрагмы под давлением в условиях непрерывного технологического процесса
- Широкий ряд типоразмеров и исполнений для различных классов давлений
- Опции для работы с различными технологическими средами
- Возможность проведения ремонтных работ в полевых условиях
- Поставка по отдельному заказу специальных механизмов межкамерного уплотнения



По вопросам продажи и обслуживания обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: drt@nt-rt.ru || www.danmeter.nt-rt.ru

